



Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 14mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 642500 14 |
| GTIN | 4018754005581 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Hexagon dublu cu profil **AS-Drive**.

Standard:

DIN 3124-L

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 642529

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|----------|
| Lungime | 83 mm |
| Ø pe partea de antrenare | 19,9 mm |
| Deschiderea cheii | 14 mm |
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Standard | ISO 2725-1 |
| Standard | DIN EN 3710 |
| Standard | ASME B 107.5M |
| Standard | DIN EN 3709 |
| Standard | DIN 3124 |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Suprafață | cromat |
| Cu profil AS-Drive | da |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară |