



Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 15/16inch



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 642400 15/16 |
| GTIN | 4018754007967 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Profil **AS-Drive**.

Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Ø pe partea de antrenare | 32 mm |
| Lungime | 42 mm |
| Deschiderea cheii | 15/16 inch |
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch |
| Standard | DIN 3124 |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală |
| Material | Oțel ultraperformant HPQ® |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Suprafață | cromate cu nichel |
| Cu profil AS-Drive | da |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară |