

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, fosfatate, Deschiderea cheii: 13X15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615900 13X15
GTIN	4045197385413
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₂	15 mm
Lungime cheie L	239 mm
Deschiderea cheii ₁	13 mm
Ø maxim inel D ₂ max	23 mm
Ø maxim inel D ₁ max	22 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatate
Tip produs	Chei reglabilă

