

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, cromate, Deschiderea cheii: 13X15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615950 13X15
GTIN	4045197441744
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₁ max	22 mm
Lungime cheie L	239 mm
Deschiderea cheii ₁	13 mm
Deschiderea cheii ₂	15 mm
Ø maxim inel D ₂ max	23 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromate
Tip produs	Cheie reglabilă

