

## Garant

### Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 17X19 mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	615700 17X19
GTIN	4045197160713
Clasa articolului	61A

#### Descriere

##### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de utilizat. Durabilitate și capacitate de încărcare deosebit de mari. Capătele inelare cu profil **AS-drive**.

##### Avantaj:

Profil **AS-Drive**:

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

##### Standard:

**DIN 838 / ISO 3318**

##### Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

##### Notă:

**AS-Drive** – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Toate cheile inelare cotite GARANT și STAHLWILLE sunt echipate cu acest profil – poate fi recunoscut după semnul **AS-Drive**.

Lungime cheie L: 270 mm

Ø maxim inel D<sub>1</sub> max: 28 mm

Ø maxim inel D<sub>2</sub> max: 29 mm

#### Descriere tehnică

Deschiderea cheii <sub>2</sub>	19 mm
--------------------------------	-------

Lungime cheie L	270 mm
Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	28 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	17 mm
Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	29 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Tip produs	Cheie reglabilă