

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, cromate, Deschiderea cheii: 7X8mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 615950 7X8 |
| GTIN | 4045197441706 |
| Clasa articolului | 62A |

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Deschiderea cheii ₁ | 7 mm |
| Deschiderea cheii ₂ | 8 mm |
| Ø maxim inel D ₂ max | 14 mm |
| Ø maxim inel D ₁ max | 12 mm |
| Lungime cheie L | 180 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Suprafață | cromată |
| Caracteristici nume produs | cromate |
| Tip produs | Cheie reglabilă |

