

**ARIANA****Duză de înaltă presiune 1/4 inch AG, Lungimea țevii: 1mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	084436 1
GTIN	4037728217379
Clasa articolului	08J

## Descriere

### Execuție:

**Duză de înaltă presiune pentru până la 90 bari**, răcire la presiune înaltă precum și domeniu de pivotare de la 70° până la 110°. Carcasă din plastic granulat de înaltă calitate.

- **Pentru montarea cu economie de spațiu în tubulatura existentă.**
- **Duză rotativă la 360°.**
- **Sunt disponibile diferite lungimi de țevi.**

### Aplicație:

**Pentru montarea ulterioară** în sistemul existent. Prelucrare rapidă la operațiile de aşchiere cu turații mari datorită răcirii la presiune înaltă.

## Descriere tehnică

Lungime țeavă	1 mm
Ø interior duză	2 mm
Racord filetat	1/4 inch
Tip produs	Sistem de răcire

