

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, fosfatate, Deschiderea cheii: 6X7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615900 6X7
GTIN	4045197385338
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₂ max	12 mm
Lungime cheie L	167 mm
Deschiderea cheii ₁	6 mm
Deschiderea cheii ₂	7 mm
Ø maxim inel D ₁ max	11 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatate
Tip produs	Chei reglabilă

