



## Chei inelare duble, cotite în adâncime, fosfatate, Deschiderea cheii: 7X8mm



### Date comandă

Numărul de comandă	615900 7X8
GTIN	4045197442444
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.  
Cu coadă ovală.

#### Standard:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

### Descriere tehnică

Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	14 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	8 mm
Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	12 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	7 mm
Lungime cheie L	180 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatate
Tip produs	Chei reglabilă

