

Garant

Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 18X21 mm



Date comandă

Numărul de comandă	615700 18X21
GTIN	4045197160737
Clasa articolului	61A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de utilizat. Durabilitate și capacitate de încărcare deosebit de mari. Capătele inelare cu profil **AS-drive**.

Avantaj:

Profil **AS-Drive**:

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Notă:

AS-Drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Toate cheile inelare cotite GARANT și STAHLWILLE sunt echipate cu acest profil – poate fi recunoscut după semnul **AS-Drive**.

Lungime cheie L: 300 mm

Ø maxim inel D₁ max: 28 mm

Ø maxim inel D₂ max: 32 mm

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₂ max	32 mm
---------------------------------	-------

Lungime cheie L	300 mm
Ø maxim inel D ₁ max	28 mm
Deschiderea cheii ₁	18 mm
Deschiderea cheii ₂	21 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Tip produs	Cheie reglabilă