

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, cromate, Deschiderea cheii: 8X10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615950 8X10
GTIN	4045197441713
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₁	8 mm
Ø maxim inel D ₂ max	16 mm
Ø maxim inel D ₁ max	14 mm
Lungime cheie L	182 mm
Deschiderea cheii ₂	10 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromate
Tip produs	Cheie reglabilă

