



## Dinamometru de sarcină Dynafor LLZ2, Plajă maximă de cântărire: 1 t



### Date comandă

Numărul de comandă	086049 1
GTIN	3600232608899
Clasa articolului	08Y

### Descriere

#### Execuție:

Dinamometru de sarcină variat, robust și fiabil Dynafor LLZ2. Afișaj LCD integrat cu lizibilitate bună. Protecția afișajului prin întăritură.

- **Colțurile teșite reduc la minim pericolul de pătrundere la ridicare.**
- **Factor de siguranță > 4.**
- **Precizie și trasabilitate certificate prin certificat de calibrare. Precizie 0,3%. Posibilitate de recalibrare.**
- **Se poate folosi în orice poziție. Clasă de protecție IP65: Recomandat pentru utilizare în aer liber. Conform CE și Directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE.**
- **Interval de temperatură -20 °C până la +50 °C.**

#### Aplicație:

Pentru măsurarea de forțe de tracțiune (N) și mase suspendate (kg).

#### Livrare:

Inclusiv baterii (2x AAA), certificat de calibrare, geantă de transport.

Clasă de protecție IP: IP 65

Ambalaj: Geantă de transport

Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Cel mai mic interval de cântărire: 1 kg

Lățime carcasă: 83,5 mm

Adâncime carcasă: 22 mm

Înălțime carcasă: 191 mm

## Descriere tehnică

Adâncime carcasă	22 mm
Lățime carcasă	83,5 mm
Plajă maximă de cântărire	1000 kg
Înălțime carcasă	191 mm
Cel mai mic interval de cântărire	1 kg
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081556 LR3
Clasă de protecție IP	IP 65
Ambalaj	Geantă de transport
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului