

VBW**Clește pentru țevi de colț cu falcă în formă de S, Ø țevii: 2inch****Date comandă**

Numărul de comandă	810740 2
GTIN	4005887265500
Clasa articolului	83E

Descriere**Execuție:**

Formă suedeză; falcă subțire, formă specială, cu autostrângere, înclinată la 45°. Complet forjat cu piuliță de reglare asigurată contra pierderii.

VBW cu **falcă în S** pentru prinderea țevii în trei puncte.

Material:

Oțel crom-vanadiu; îmbunătățit, falcă supusă călirii prin inducție. Vopsit, bacuri lustruite.

Descriere tehnică

Ø țevii	2 inch
Deschidere	85 mm
Lungimea totală	560 mm
Unghi cioc	45 grad
Proces producție	forjat complet
Tratare cioc	Călit prin inducție
Material clește	Oțel crom-vanadiu
Cioc S	da
Formă suedeză	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori

