

## Garant

### Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 21X23 mm



#### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 615700 21X23  |
| GTIN               | 4045197160775 |
| Clasa articolului  | 61A           |

#### Descriere

##### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de utilizat. Durabilitate și capacitate de încărcare deosebit de mari. Capătele inelare cu profil **AS-drive**.

##### Avantaj:

Profil **AS-Drive**:

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

##### Standard:

**DIN 838 / ISO 3318**

##### Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

##### Notă:

**AS-Drive** – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Toate cheile inelare cotite GARANT și STAHLWILLE sunt echipate cu acest profil – poate fi recunoscut după semnul **AS-Drive**.

Lungime cheie L: 315 mm

Ø maxim inel D<sub>1</sub> max: 32 mm

Ø maxim inel D<sub>2</sub> max: 35 mm

#### Descriere tehnică

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ø maxim inel D <sub>2</sub> max | 35 mm |
|---------------------------------|-------|

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Lungime cheie L                 | 315 mm          |
| Ø maxim inel D <sub>1</sub> max | 32 mm           |
| Deschiderea cheii <sub>1</sub>  | 21 mm           |
| Deschiderea cheii <sub>2</sub>  | 23 mm           |
| Dimensiuni deschidere chei      | metric          |
| Tip produs                      | Cheie reglabilă |