

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, cromate, Deschiderea cheii: 12X13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615950 12X13
GTIN	4045197160959
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.  
Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii <sub>1</sub>	12 mm
Lungime cheie L	216 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	13 mm
Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	20 mm
Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	21 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromate
Tip produs	Cheie reglabilă

