

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, fosfatate, Deschiderea cheii: 24X27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615900 24X27
GTIN	4045197385529
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.  
Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

**Descriere tehnică**

Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	40 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	27 mm
Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	36 mm
Lungime cheie L	337 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	24 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatate
Tip produs	Chei reglabilă

