



## Bit de cheie tubulară, 1/2 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E11



### Date comandă

Numărul de comandă	642700 E11
GTIN	4018754007264
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu toleranță restrânsă pentru fixare sigură la instrumentul de comandă. Locașuri pătrate conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor. Capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Dimensiune profil A: 10,1 mm

Ø pe partea de antrenare: 14 mm

Lungime: 38 mm

### Descriere tehnică

Dimensiune profil A	10,1 mm
Ø pe partea de antrenare	14 mm
Profil Torx®	E11
Lungime	38 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch

Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromate cu nichel
Tip produs	Bit de cheie tubulară