



Micrometru digital XT de interior, Domeniu de măsurare: 80-100mm



Date comandă

Numărul de comandă	428602 80-100
GTIN	5051102210526
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior XT în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5–16. Palpatoare de măsurare fixe din carbură, de la Ref 12,5, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 4 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948.

Dongle USB Cod 498952.

Calibre-inele Cod 484030.

Prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

Descriere tehnică

Citire selecționabilă	0,01 / 0,001 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Domeniu de măsurare	80 - 100 mm
Adâncime standard de măsurare	100 mm
Eroare de toleranță	0,005 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	250 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 80-100 mm	428605 80-100
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip	498952
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare 80-100 mm	428745 80-100
Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare 80-100 mm	428746 80-100