



## Micrometru digital XT de interior, Domeniu de măsurare: 8-10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428602 8-10
GTIN	5051102210557
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre de interior XT în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5–16. Palpatoare de măsurare fixe din carbură, de la Ref 12,5, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

#### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 4 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948.

Dongle USB Cod 498952.

Calibre-inele Cod 484030.

Prelungitoare Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

### Descriere tehnică

Eroare de toleranță	0,004 mm
---------------------	----------

Dimensiune a	1,9 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	121 mm
Citire selecționabilă	0,01 / 0,001 mm
Domeniu de măsurare	8 - 10 mm
Adâncime standard de măsurare	58 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20

## Accesorii

Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 1/63	428510 1/63
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 8-10 mm	428605 8-10
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip	498952
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 8-10 mm	428745 8-10
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 8-10 mm	428746 8-10