



Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT HOLEMATIC cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 20-25mm



Date comandă

Numărul de comandă	428702 20-25
GTIN	5051102208004
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Dispozitive de măsurare rapidă în 3 puncte, pentru interior HOLEMATIC, pentru măsurarea găurilor înfundate, de la mărimea Ref. 12,5–16. Bacuri fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5–16, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă și cu acuratețe la repetare datorită mânerului tip pistol și datorită forței constante de măsurare.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Pistol de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, Dongle USB Cod 498952, calibre-inele Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță	0,004 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	216 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Citire	0,001 mm
Adâncime standard de măsurare	66 mm
Domeniu de măsurare	20 - 25 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 4/150	428510 4/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip	498952
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 20-25 mm	428745 20-25
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 20-25 mm	428746 20-25