

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, cromate, Deschiderea cheii: 18X19mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 615950 18X19 |
| GTIN | 4045197332202 |
| Clasa articolului | 62A |

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Lungime cheie L | 290 mm |
| Deschiderea cheii ₂ | 19 mm |
| Ø maxim inel D ₂ max | 29 mm |
| Ø maxim inel D ₁ max | 28 mm |
| Deschiderea cheii ₁ | 18 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Suprafață | cromată |
| Caracteristici nume produs | cromate |
| Tip produs | Chei reglabilă |

