

**Bit pentru șurubelniță profilat, 1/2 inch, lung, Pentru șuruburi: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	642900 M10
GTIN	4018754007226
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Produs din două părți. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acționare. Locașuri pătrate cu toleranță strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acționare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi XZN.

Standard:

DIN 2324

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, șlefuire de finisare.

Descriere tehnică

Ø parte antrenantă	22,7 mm
Pentru șuruburi	M10
Lungime	140 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil XZN
Tip produs	Bit de cheie tubulară