

**Bit pentru șurubelniță profilat, scurt, 1/2 inch, Pentru șuruburi: M16****Date comandă**

Numărul de comandă	642800 M16
GTIN	4018754006465
Clasa articolului	63A

**Descriere****Execuție:**

Produs din două părți. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acționare. Locașuri pătrate cu toleranță strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acționare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi XZN.

**Standard:**

**DIN 2324**

**Material:**

Oțel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, șlefuire de finisare.

**Descriere tehnică**

Lungime	60 mm
Pentru șuruburi	M16
Ø parte antrenantă	27,5 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil XZN
Tip produs	Bit de cheie tubulară

