

**Bit pentru șurubelniță profilat, 1/2 inch, lung, Pentru șuruburi: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	642950 M10
GTIN	4045197562470
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Produse din două părți. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acționare. Locașuri pătrate cu toleranță strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acționare. Locașuri pătrate conform **DIN 3120**.

Standard:**DIN 2324****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Ø parte antrenantă: 22 mm

Lungime: 140 mm

Descriere tehnică

Lungime	140 mm
Ø parte antrenantă	22 mm
Pentru șuruburi	M10
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil XZN
Tip produs	Bit de cheie tubulară

