

**Mitutoyo****Riglă de măsurare liniară vertical, Domeniu de măsurare: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	499402 100
GTIN	4946368128368
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Cu **sistem electronic Absolut** și cifre de afișaj mari, ușor lizibile. Reglare unică în poziția zero, care rămâne punctul zero absolut până la următorul schimb de baterie (aprox. 1,5 ani). Precizie de măsurare ridicată chiar și la viteză de deplasare maximală. Funcție ZERO / ABS – aducere la zero și comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută.

Șubler încorporat cu sistem de măsurare capacitiv, electronic. **Montare verticală.**

**Aplicație:**

Recomandat pentru sarcini de măsurare și poziționare la mașini-unelte, dispozitive, etc.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 497085.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L <sub>2</sub>	220 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Domeniu de măsurare	0 - 100 mm

Lungime șină măsurare L <sub>1</sub>	244 mm
Calibrarea	Preț la cerere
Greutate	250 g
Citire	0,01 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Riglă de măsurare liniară

## Servicii

CalibrareȘubler universal Domeniu de măsurare maxim 600 mm	021400 600
--	------------

## Accesorii

Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497085 D2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497085 D1
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497085 USB2
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Emitător Tip S11E	498966 S11E