



Chei inelare duble, cotite în adâncime, cromate, Deschiderea cheii: 24X26mm



Date comandă

Numărul de comandă	615950 24X26
GTIN	4045197331335
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₁ max	36 mm
Deschiderea cheii ₁	24 mm
Lungime cheie L	337 mm
Ø maxim inel D ₂ max	40 mm
Deschiderea cheii ₂	26 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromate
Tip produs	Cheie reglabilă

