



Cheie inelară dublă, dreaptă, fosfatat, Deschiderea cheii: 8X10 mm



Date comandă

Numărul de comandă	617900 8X10
GTIN	4045197385673
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, fosfatată.

Lungime cheie L: 115 mm

Ø maxim inel D₁ max: 13,5 mm

Ø maxim inel D₂ max: 16 mm

Înălțime maximă inel h_{1 max}: 6 mm

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₁ max	13,5 mm
Deschiderea cheii ₁	8 mm
Înălțime maximă inel h _{1 max}	6 mm
Deschiderea cheii ₂	10 mm
Lungime cheie L	115 mm
Ø maxim inel D ₂ max	16 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Tip produs	Cheie reglabilă