



Cheie inelară dublă, dreaptă, Deschiderea cheii: 12X13mm



Date comandă

Numărul de comandă	617600 12X13
GTIN	4018754021260
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

STAHLWILLE – Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței. Inele subțiri, plate, pentru utilizare în spațiile cele mai înguste. Cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₁ max	19 mm
Deschiderea cheii ₂	13 mm
Lungime cheie L	150 mm
Ø maxim inel D ₂ max	21 mm
Înălțime maximă inel h _{1 max}	6,8 mm
Deschiderea cheii ₁	12 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (protejat împotriva exfolierii)

Tip produs

Cheie reglabilă