



## Chei inelare, cotite plat, Deschiderea cheii: 18X19mm



### Date comandă

Numărul de comandă	616500 18X19
GTIN	4018754021772
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjate în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii. Inele subțiri, plate, pentru utilizare în spațiile cele mai înguste. Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței. Capete la ambele extremități cotite plat. Cu profil **AS-drive**.

#### Standard:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

### Descriere tehnică

Ø maxim inel $D_1$ max	25,5 mm
Deschiderea cheii $1$	18 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	13,5 mm
Lungime cheie L	251 mm
Ø maxim inel $D_2$ max	27 mm
Deschiderea cheii $2$	19 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromate cu nichel
Tip produs	Cheie reglabilă

