



## Cheie inelară dublă, dreaptă, Deschiderea cheii: 27X32mm



### Date comandă

Numărul de comandă	617600 27X32
GTIN	4018754085187
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

**STAHLWILLE** – Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței. Inele subțiri, plate, pentru utilizare în spațiile cele mai înguste. Cu profil **AS-drive**.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STAHLWILLE** – Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii $2$	32 mm
Ø maxim inel $D_1$ max	38,5 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\text{ max}}$	12,8 mm
Ø maxim inel $D_2$ max	45,5 mm
Deschiderea cheii $1$	27 mm
Lungime cheie L	320 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (protejat împotriva exfolierii)

Tip produs

Cheie reglabilă