



Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 8X10mm



Date comandă

Numărul de comandă	617950 8X10
GTIN	4045197441843
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, cromată.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₁ max	13,5 mm
Înălțime maximă inel h ₁ max	6 mm
Deschiderea cheii ₁	8 mm
Ø maxim inel D ₂ max	16 mm
Deschiderea cheii ₂	10 mm
Lungime cheie L	115 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs

cromat

Tip produs

Cheie reglabilă