



Cheie inelară dublă, dreaptă, fosfatat, Deschiderea cheii: 13X17 mm



Date comandă

Numărul de comandă	617900 13X17
GTIN	4045197385703
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, fosfatată.

Lungime cheie L: 165 mm

Ø maxim inel D₁ max: 20,5 mm

Ø maxim inel D₂ max: 25,5 mm

Înălțime maximă inel h_{1 max}: 8 mm

Descriere tehnică

Lungime cheie L	165 mm
Deschiderea cheii ₂	17 mm
Deschiderea cheii ₁	13 mm
Ø maxim inel D ₁ max	20,5 mm
Ø maxim inel D ₂ max	25,5 mm
Înălțime maximă inel h _{1 max}	8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Tip produs	Cheie reglabilă