



Cheie inelară dublă, dreaptă, Deschiderea cheii: 14X15mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 617600 14X15 |
| GTIN | 4018754021307 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

STAHLWILLE – Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței. Inele subțiri, plate, pentru utilizare în spațiile cele mai înguste. Cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|--|
| Înălțime maximă inel $h_{1\max}$ | 7,5 mm |
| Ø maxim inel $D_2\max$ | 23 mm |
| Lungime cheie L | 165 mm |
| Deschiderea cheii 2 | 15 mm |
| Ø maxim inel $D_1\max$ | 21,5 mm |
| Deschiderea cheii 1 | 14 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Poziție inel | 0 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Suprafață | cromat (protejat împotriva exfolierii) |

Tip produs

Cheie reglabilă