



Chei inelare, cotite plat, Deschiderea cheii: 20X22mm



Date comandă

Numărul de comandă	616500 20X22
GTIN	4018754021802
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjate în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii. Inele subțiri, plate, pentru utilizare în spațiile cele mai înguste. Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței. Capete la ambele extremități cotite plat. Cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	280 mm
Ø maxim inel D ₁ max	28,5 mm
Înălțime maximă inel h ₁ max	14,5 mm
Ø maxim inel D ₂ max	31,3 mm
Deschiderea cheii ₂	22 mm
Deschiderea cheii ₁	20 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromate cu nichel
Tip produs	Chei reglabilă

