



## Cheie inelară dublă, dreaptă, fosfatat, Deschiderea cheii: 21X24 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	617900 21X24
GTIN	4045197463302
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

**HOLEX** – Cu coadă ovală.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**HOLEX** – Oțel crom-vanadiu, fosfatată.

Lungime cheie L: 228 mm

Ø maxim inel D<sub>1</sub> max: 30,5 mm

Ø maxim inel D<sub>2</sub> max: 34,7 mm

Înălțime maximă inel h<sub>1 max</sub>: 10,8 mm

### Descriere tehnică

Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	34,7 mm
Înălțime maximă inel h <sub>1 max</sub>	10,8 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	24 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	21 mm
Lungime cheie L	228 mm
Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	30,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Tip produs	Cheie reglabilă