

**Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 10X11mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 617950 10X11 |
| GTIN | 4045197441850 |
| Clasa articolului | 62A |

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, cromată.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Înălțime maximă inel $h_{1\max}$ | 6 mm |
| Deschiderea cheii 1 | 10 mm |
| Deschiderea cheii 2 | 11 mm |
| Ø maxim inel $D_2\max$ | 17 mm |
| Lungime cheie L | 130 mm |
| Ø maxim inel $D_1\max$ | 16 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Poziție inel | 0 grad |
| Proces producție | forjat în matriță |
| Material | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață | cromate |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Caracteristici nume produs | cromat |
| Tip produs | Cheie reglabilă |