



Chei inelare, cotite plat, Deschiderea cheii: 21X23mm



Date comandă

Numărul de comandă	616500 21X23
GTIN	4018754021819
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjate în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii. Inele subțiri, plate, pentru utilizare în spațiile cele mai înguste. Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței. Capete la ambele extremități cotite plat. Cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D_2 max	32,9 mm
Deschiderea cheii $_1$	21 mm
Lungime cheie L	328 mm
Deschiderea cheii $_2$	23 mm
Ø maxim inel D_1 max	29,8 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	14,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromate cu nichel
Tip produs	Cheie reglabilă

