

**Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 12X13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	617950 12X13
GTIN	4045197441867
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, cromată.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₁	12 mm
Ø maxim inel D ₁ max	19 mm
Lungime cheie L	144 mm
Ø maxim inel D ₂ max	21 mm
Înălțime maximă inel h ₁ max	6,8 mm
Deschiderea cheii ₂	13 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă