



Cheie inelară dublă, dreaptă, Deschiderea cheii: 17X19mm



Date comandă

Numărul de comandă	617600 17X19
GTIN	4018754021338
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

STAHLWILLE – Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței. Inele subțiri, plate, pentru utilizare în spațiile cele mai înguste. Cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	185 mm
Deschiderea cheii ₂	19 mm
Ø maxim inel D ₁ max	26,5 mm
Ø maxim inel D ₂ max	27,6 mm
Înălțime maximă inel h ₁ max	8,8 mm
Deschiderea cheii ₁	17 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (protejat împotriva exfolierii)

Tip produs

Cheie reglabilă