

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, cromate, Deschiderea cheii: 21X23mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615950 21X23
GTIN	4045197331311
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₂ max	35 mm
Ø maxim inel D ₁ max	32 mm
Deschiderea cheii ₂	23 mm
Deschiderea cheii ₁	21 mm
Lungime cheie L	325 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromate
Tip produs	Cheie reglabilă

