



## Cheie inelară dublă, dreaptă, fosfatat, Deschiderea cheii: 27X32 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	617900 27X32
GTIN	4045197472090
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

**HOLEX** – Cu coadă ovală.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**HOLEX** – Oțel crom-vanadiu, fosfatată.

Lungime cheie L: 288 mm

Ø maxim inel D<sub>1</sub> max: 38,5 mm

Ø maxim inel D<sub>2</sub> max: 45,5 mm

Înălțime maximă inel h<sub>1 max</sub>: 12,8 mm

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii <sub>2</sub>	32 mm
Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	45,5 mm
Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	38,5 mm
Lungime cheie L	288 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	27 mm
Înălțime maximă inel h <sub>1 max</sub>	12,8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Tip produs	Cheie reglabilă