

**Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 13X17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	617950 13X17
GTIN	4045197441874
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

**HOLEX** – Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – Oțel crom-vanadiu, cromată.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii $_1$	13 mm
Deschiderea cheii $_2$	17 mm
Lungime cheie L	165 mm
Ø maxim inel $D_1$ max	20,5 mm
Ø maxim inel $D_2$ max	25,5 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă