



Set de chei inelare duble, cotite plat, Număr de chei: 8



Date comandă

Numărul de comandă	616510 8
GTIN	4018754081097
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjate în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii. Inele subțiri, plate, pentru utilizare în spațiile cele mai înguste. Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței. Capete la ambele extremități cotite plat. Cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Conținut:

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 616500: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

Descriere tehnică

Număr de chei	8
Dimensiuni deschidere chei	metric
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromate cu nichel
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Chei inelare, cotite plat Deschiderea cheii 12X13 mm	616500 12X13
Chei inelare, cotite plat Deschiderea cheii 6X7 mm	616500 6X7
Chei inelare, cotite plat Deschiderea cheii 14X15 mm	616500 14X15
Chei inelare, cotite plat Deschiderea cheii 8X9 mm	616500 8X9
Chei inelare, cotite plat Deschiderea cheii 18X19 mm	616500 18X19
Chei inelare, cotite plat Deschiderea cheii 20X22 mm	616500 20X22
Chei inelare, cotite plat Deschiderea cheii 10X11 mm	616500 10X11
Chei inelare, cotite plat Deschiderea cheii 16X17 mm	616500 16X17