



Chei inelare, cotite plat, Deschiderea cheii: 8X9mm



Date comandă

Numărul de comandă	616500 8X9
GTIN	4018754021666
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjate în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii. Inele subțiri, plate, pentru utilizare în spațiile cele mai înguste. Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței. Capete la ambele extremități cotite plat. Cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D_1 max	12,1 mm
Deschiderea cheii d_2	9 mm
Lungime cheie L	179 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\text{ max}}$	8 mm
Deschiderea cheii d_1	8 mm
Ø maxim inel D_2 max	13,3 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromate cu nichel
Tip produs	Cheie reglabilă

