



Cheie inelară dublă, dreaptă, Deschiderea cheii: 18X21mm



Date comandă

Numărul de comandă	617600 18X21
GTIN	4018754021352
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

STAHLWILLE – Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței. Inele subțiri, plate, pentru utilizare în spațiile cele mai înguste. Cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	9,8 mm
Ø maxim inel $D_2\max$	30,5 mm
Deschiderea cheii d_2	21 mm
Lungime cheie L	210 mm
Deschiderea cheii d_1	18 mm
Ø maxim inel $D_1\max$	26,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (protejat împotriva exfolierii)

Tip produs

Cheie reglabilă