



## Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 16X17mm



### Date comandă

Numărul de comandă	617950 16X17
GTIN	4045197441898
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

**HOLEX** – Cu coadă ovală.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**HOLEX** – Oțel crom-vanadiu, cromată.

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii <sub>2</sub>	17 mm
Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	25,5 mm
Lungime cheie L	169 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	16 mm
Înălțime maximă inel h <sub>1</sub> max	8 mm
Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	24,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă