

**Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 30X32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	617950 30X32
GTIN	4045197441973
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

**HOLEX** – Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – Oțel crom-vanadiu, cromată.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii $D_2$	32 mm
Deschiderea cheii $D_1$	30 mm
Ø maxim inel $D_1$ max	43 mm
Lungime cheie L	318 mm
Ø maxim inel $D_2$ max	48,5 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	12,8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs

cromat

Tip produs

Cheie reglabilă