

**Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 16X18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	617950 16X18
GTIN	4045197441904
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, cromată.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₁ max	24,5 mm
Lungime cheie L	169 mm
Deschiderea cheii ₁	16 mm
Ø maxim inel D ₂ max	25,5 mm
Înălțime maximă inel h _{1 max}	7,8 mm
Deschiderea cheii ₂	18 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă