

**Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 17X19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	617950 17X19
GTIN	4045197441911
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, cromată.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	184 mm
Ø maxim inel D ₂ max	27,6 mm
Deschiderea cheii ₂	19 mm
Ø maxim inel D ₁ max	26,5 mm
Deschiderea cheii ₁	17 mm
Înălțime maximă inel h _{1 max}	8,8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs

cromat

Tip produs

Cheie reglabilă