

**Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 18X19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	617950 18X19
GTIN	4045197441928
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

**HOLEX** – Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – Oțel crom-vanadiu, cromată.

**Descriere tehnică**

Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	26,5 mm
Lungime cheie L	184 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	19 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	18 mm
Înălțime maximă inel h <sub>1</sub> max	9 mm
Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	27,6 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs

cromat

Tip produs

Cheie reglabilă